

Garant**Opskærne reduktionspatroner med køling, Ø 12 mm, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302135 6
GTIN	4045197763228
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:****Med kølekanalriller.****Anvendelse:**

- **Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.**
- **Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.**
- **Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.**
- **Rundløbsnøjagtighed $\pm 5 \mu\text{m}$ (systempræcision ved $3 \times D$).**
- **Rundløbsnøjagtighed $\pm 2 \mu\text{m}$ (til reduktionspatron).**
- **Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.**

Passer til:Hydraulisk spændepatron **med spænde-Ø 12 mm.****Teknisk beskrivelse**

Ø D	12 mm
Samlet længde L	47 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 12 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 μm
Produkttype	Reduktionspatron

