

Garant**Opskærne reduktionspatroner med køling, Ø 32 mm, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302175 6
GTIN	4045197763242
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:****Med kølekanalriller.****Anvendelse:**

- Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.
- Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
- Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 5 \mu\text{m}$ (systempræcision ved $3 \times D$).
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 2 \mu\text{m}$ (til reduktionspatron).
- Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med spænde-Ø 32 mm.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	63,5 mm
Ø D	32 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 32 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 μm
Produkttype	Reduktionspatron

