

**ER-spændetang, ER 11, Nom. spænde-Ø d: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308918 6
GTIN	4045197764003
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spændediameter-brodannelsen er henholdsvis op til 0,5 mm mindre.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	6 mm
Adapter	ER 11
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4008E
Udvendig Ø D	11,3 mm
Samlet længde L	18 mm
Produkttype	Spændehoved

