

**Garant****SNMG 150612, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251330 HB7020
GTIN	4045197764188
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 150612 HB7020 Hjørneradius: 1,2 mm

Type: HB7020

Spån Bryder: SG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 9 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Type	HB7020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde $a_p$	1,5 - 9 mm
Primær anvendelse	P
Spån bryder	SG

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning