

JEPSON POWER

HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 355×25,4 mm, Antal tænder: 60**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078237 60
GTIN	4260052460160
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetalbestyktet rundsavsklinge til præcise snit.

- **Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.**
- **Meget lange standtider.**
- **Høj skærekvalitet.**
- **5x efterslibning mulig.**
- **Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).**

Bemærk:

Andre specialsavsklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder	60
Tandantal optimeret til	materialetykkelse 4 – 5 mm, gitter, aluminium
Skærebredde B	2,2 mm
Passer til	078231 Str. 9435

egnet til materiale

til tyndvægget materiale

Produkttype

Rundsavklinge