

Garant**SNMM 150616, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMM 150616 HB7020 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7020
Spånryder: SR
Skæredybde a_p : 2 - 12 mm
Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånryder	SR
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Type	HB7020
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skæredybde a_p	2 - 12 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 150616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning