

Garant**SPGT 060304, HU7815, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	218305 ALU
GTIN	4045197765451
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

SPGT 060304 ALU Hjørneradius: 0,4 mm
Tilspænding f_z pr. tand: 0,12 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,12 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPGT 060304
Type	HU7815
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	3,18 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

