

# Yale

## Tandhjulstalje VS III, Bæreevne: 0,25t



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Artikelklasse	08X

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle taljer med tandhjul er testet fra fabrikken med overlast og leveres med betjeningsvejledning og testcertifikat.

Konstruktion helt i stål. Nåle- og kugleleje på alle roterende dele. Automatisk lasttrykbremse. Smedet lastkrog, der kan drejes 360°.

#### Bemærk:

**Bæreevne op til 20 t, kædekammer og overbelastningssikring på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Løftkraft ved nom. last	20 daN
Normalløftehøjde	3 m
Bæreevne	250 kg
Antal kædestreng	1
Vægt	4,9 kg
Produkttype	Talje

