

Yale

Elektrokædetræk CPVF VEGO, Type: 0,5-4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086036 0,5-4
GTIN	2050001940476
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Elektronisk kædetræk med **bærehager** i robust og sikker konstruktion. Den integrerede **endestopkontakt** til den højeste og laveste hageindstilling forlænger levetiden af glidekobling, motor og hus. Drivværksgruppe 1 Am, indkoblingstid 50% ved en hastighed, standard-driftsspænding (400 V/50 Hz). Forøget driftssikkerhed via 42V-beskyttelsesstyring, indkapslet styrekontakt i beskyttelsesklasse IP65, motorer IP55.

Med to hastigheder (fint slag).

Funktion:

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse. (Gælder for motoren).

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse. (Gælder for styrekontakten).

Bemærk:

Udførelser med 2 hastigheder (fint slag), andre slaghøjder, understel, kædekammer, trådløs og 230 V-udførelse fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Løftehastighed	4 m/min
Løftehastighed	1 m/min
Bæreevne	500 kg
Normalløftehøjde	3 m
Antal kædestreng	2
Vægt	21 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 55
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Produkttype	Hejseværk