

**Garant****Indstiksplatte højre, HU9315, Notbredde m (H13): 1,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273900 1,0
GTIN	4045197768094
Artikelklasse	21J

**Teknisk beskrivelse**

$t_{maks}$	2 mm
Notbredde m (H13)	1 mm
Skærbredde w	1 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius R	0,05 mm
Vendeplattetilknytning	højre
Type	HU9315
Noter ifølge standard	DIN 472
Noter ifølge standard	DIN 471
Antal skift/skær	3

Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 280 mm/min
Produkttype	Vendeskærsplade til stikdrejning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	280 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
CuZn	betinget egnet	200 m/min	N
Grafit	betinget egnet	70 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		