

Garant**Fastmålsoprømmer, DIN 1835 A, Nominel Ø D: 15,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236677 15,8
GTIN	4045197769183
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. Ø sammen med excenterspændetyller nr. 236679.

Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

Bemærk:

Den Ø, der skal bores op, må ikke være mindre end Ø d_{min} .

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	12 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	125 mm
Udhængslængde L_1	29 mm
Vendeplatteskruesæt	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Min. Ø d_{min}	14,8 mm
passende vendeskærsplatter	260142 HB725
Indstillingsområde med excenterspændetylle	15,5 - 16,3 mm
passende excentertylle-størrelse nr. 236679	12
Antal skær Z	1
Nominel Ø D	15,8
Spidsvinkel	180 grader
Skaftudførelse	DIN 1835 A

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP