

**Garant****Fastmålsoprømmer, DIN 1835 A, Nominel Ø D: 23,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236677 23,8
GTIN	4045197769268
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. Ø sammen med excenterspændetyller nr. 236679.

Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

**Bemærk:**

Den Ø, der skal bores op, må ikke være mindre end Ø  $d_{min}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i alt}$	170 mm
passende vendeskærsplatter	260142 HB725
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Min. Ø $d_{min}$	22 mm
Udhængslængde $L_1$	37 mm
Indstillingsområde med excenterspændetylle	23,5 - 24,3 mm
passende excentertylle-størrelse nr. 236679	20
Antal skær Z	1
Nominel Ø D	23,8
Spidsvinkel	180 grader
Skaftudførelse	DIN 1835 A

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP