

Garant**Fastmålsoprømmer, DIN 1835 A, Nominel Ø D: 30,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236677 30,8
GTIN	4045197769336
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. Ø sammen med excenterspændetyller nr. 236679.

Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

Bemærk:

Den Ø, der skal bores op, må ikke være mindre end Ø d_{min}.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s h6	25 mm
passende vendeskærsplatter	260142 HB725
Udhængslængde L ₁	44 mm
Samlet længde L _{i alt}	195 mm
Vendeplatteskruesæt	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Min. Ø d _{min}	29 mm
Indstillingsområde med excenterspændetylle	30,5 - 31,3 mm
passende excentertylle-størrelse nr. 236679	25
Antal skær Z	1
Nominel Ø D	30,8
Spidsvinkel	180 grader
Skaftudførelse	DIN 1835 A

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP