

Garant**Borestang, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 45/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- \varnothing D_{min}	29 mm
Indvendig køling	ja
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskrue	279810 2
Midterforskydning L_3	16,1 mm
Samlet længde L	200 mm
Underlagsplatte 1,5°	272630 1,5
Skrue til underlagsplatte	279824 1
Skaft- \varnothing D_s	25 mm
Halsbredde L_4	24,6 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 1	279824 1
Spændeskruer Type 2	279810 2
Underlagsplatte til borestænger Hældningsvinkel 1,5 grader	272630 1,5
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spændeskruer	272500
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500