

Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: DM/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **10xD**.

Indvendig køling: ja

System: DM

ISO-kode-vendeskærsplatte: DVUNR/L

passende vendeskærsplatter: VNMG 1604..

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings-Ø D_{min} : 50 mm

Midterforskydning: 29 mm

Samlet længde: 35 mm

Teknisk beskrivelse

System	DM
ISO-kode-vendeskærsplatte	DVUNR/L
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm

Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde	35 mm
Midterforskydning	29 mm
passende vendeskærsplatter	VNMG 1604..
Underlægsplade	259033 5
Skrue til underlagsplatte	259027 3
Passende basisenhed	264910 - 264922
Klo, skrue , O-ring	259036 7
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Underlagsplatte	259227
Skrue til underlagsplatte	259613
Spændejernsenhed	259509
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15