

Borestangsbasisenhed Stål QC, 5×D, System / skaft-Ø: QC/20**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 264900 QC/20 |
| GTIN | 4251414902251 |
| Artikelklasse | 29E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Bemærk:

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Indvendig køling: ja

System: QC

Samlet længde L: 160 mm

Montageskrue: 269025 2

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|----------------------|
| Skaft-Ø | 20 mm |
| System | QC |
| Montageskrue | 269025 2 |
| Højtryksforbindesslange | 269207 |
| Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning | 269208 |
| Samlet længde L | 160 mm |
| passende vendeskærsplatter | 264834; 264835 |
| Indv. drejedybde op til | 5×D |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Borestangsbasisenhed |

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm

674242 2