

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: QC/07



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260406 QC/07
GTIN	4251414902596
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **14xD**.

Indvendig køling: ja

System: QC

ISO-kode-vendeskærsplatte: SDQCR/L 0702

passende vendeskærsplatter: DC.. 0702..

Passende basisenhed: 264900 - 264908

Mindste forborings-Ø D_{min} : 24 mm

Midterforskydning: 13 mm

Samlet længde: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	7 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	24 mm
Vendeplatteskrue	269023 1

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode-vendeskærsplatte	SDQCR/L 0702
Samlet længde	20 mm
System	QC
Midterforskydning	13 mm
Passende basisenhed	264900 - 264908
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Spændeskruer	269431
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8