




Digital dybdeskydelære, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418742 300
GTIN	4045197771209
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Måleresultatet vises på let aflæseligt display. Målefladerne er finslebne.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro nr. 418744.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Brolængde	100 mm
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
Tværsnit, måleskinne	16×4 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Skrue til dybdelæreholder	412230
Sender Type S1	498966 S1
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2