

Garant**Stikplatte Sletbearbejdning, HB7310, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273716 3
GTIN	4045197771360
Artikelklasse	21L

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3 mm
Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	N
Sekundær anvendelse	Ti
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7310
Hjørneradius R	0,2 mm
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	350 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		