

**Garant****Stikplatte Hel radius, HB7310, Stikbredde W: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273739 2
GTIN	4045197771384
Artikelklasse	21L

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Stikbredde W	2 mm
Tilspænding f	0,06 - 0,14 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,1 - 0,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	N
Sekundær anvendelse	Ti
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7310
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	350 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		