

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	259025 12
Klo, skrue, fjeder	259035 7
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Plattestørrelse	19 mm
Underlægsplade	259031 36
Hovedlængde L ₁	40 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 3232P19
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 36

259031 36

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Skrue til underlagsplatte 10 dele Type 2

259026 2

Momentskruetrækker med skala, skifteklinge holder Maks. moment 500 cNm

659957 500