

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250024 25/16
GTIN	4045197772169
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 6
Plattestørrelse	16 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Underlægsplade	259031 35
Fjederstiftsæt	259047 4
Knæled	259015 12
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	PCSNR/L 2525M16
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L ₁	33 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Knæledsskrue	259018 11
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Underlagsplatte Type 35	259031 35
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Knæled Type 12	259015 12