

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 50/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Artikelklasse	21T

Beskrivelse**Udførelse:**

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	350 mm
Knæled	259015 13
Mindste forborings-Ø D_{min}	63 mm
Fjederstiftsæt	259047 5
Plattestørrelse	19 mm
Spændehøjde L_2	48 mm
Knæledsskrue	259018 13
Underlægsplade	259031 36
Midterforskydning L_3	35 mm
Fjedersæt	259044 7
ISO-kode holder	A50U PCLNR/L19
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	50 mm

Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 13	259015 13
Knæledsskrue Type 13	259018 13
Underlagsplatte Type 36	259031 36
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500