



Unbrakonøgle, lang med riller, sekskant: 2,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627190 2,5
GTIN	7610733265312
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade.

Fordel:

Takket være rouletteringen i henhold til ISO 13444 type B øges gribeevnen i våde eller olierede miljøer, hvilket forbedrer sikkerheden.

Teknisk beskrivelse

Vinkelbenlængde	115×21 mm
sekskant	2,5 mm
Producentbetegnelse	Safety-vinkelhøgle
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Unbrakonøgle
Holdefunktion	nej
Udførelse af skaft	Rund, rouletteret
Kuglehoved på langt ben	ja
Lang udførelse	ja
Produkttype	Skruestrækker

