

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	18 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skrue til underlagsplade	269013 2
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Samlet længde L	125 mm
Funktionsbredde L ₄	22 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Plattestørrelse	9 mm
Underlægsplade	269005 1
ISO-kode holder	SCRCR/L 2020K09
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 1	269005 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendepatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500