

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
50X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574250 50X15
GTIN	4017359028599
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

I håndlibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Besætningslængde H <sub>1</sub>	12 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
maks. omdrejningstal	15000 min <sup>-1</sup>
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	15 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive