

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Fladebørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574750 40
GTIN	4017359028056
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**Fladebørster med **skaft-Ø 6 mm.****Anvendelse:**

I ligeslibere, bøjelige aksler og på stationære maskiner. Til rengøring og afgratning af små til mellemstore flader.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	10500 min <sup>-1</sup>
Børste-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	20 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Produkttype	Penselbørste