



12-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 5/16tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	631105 5/16
GTIN	4018754001538
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Længde	23 mm
Ø på udgangsside	11,6 mm
Nøglestørrelse	7,94 mm
Nøglestørrelse	5/16 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

