



12-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 1/4tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	631105 1/4
GTIN	4018754001514
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	6,35 mm
Længde	23 mm
Nøglestørrelse	1/4 tommer
Ø på udgangsside	9,4 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

