



## Rullegaffelnøgle med indstilling i siden, hel længde: 305 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

813940 305

GTIN

Artikelklasse

83F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med ergonomisk greb af termoplastisk elastomer. Kæbestilling 15°. Præcisionshærdet, rustbeskyttet og forkromet. Venstresidig måleskala i mm.

#### Norm:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532**

Maks. størrelse: 39,5 mm

Hel længde: 12 tommer

### Teknisk beskrivelse

Maks. størrelse

39,5 mm

Hel længde

12 tommer

Hel længde

305 mm

Vægt

750 g

Norm

ISO 6787

Norm

ASME B107.8M-2003

Norm

UNE 16532

Kæbestilling

15 grader

Produktionsmetode

præcisionshærdet og rustbeskyttet

Materiale

Højeffektiv stållegering

Overflade	forkromet
gnistfri	nej
Vendebakker	nej
Skalering	ja
Skraldefunktion	nej
Greb	ja
Produkttype	Skruenøgle