

Garant**Skruestrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft, Torx®-profil: TX40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	625330 TX40
GTIN	4045197774514
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftskaft med gribevenlig **Haptoprene**-overflade og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. **Klinge** i krom-vanadium-speciallegering med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX30 med sekskant til nøglehjælp.

Fordel:

I kraft af **boring i Torx®-profilen** også velegnet til skruer med sikringsstift.

Klingelængde: 140 mm

Hel længde: 260 mm

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	140 mm
Drivprofil	Skruestrækker til TORX®-skruer med boring
Hel længde	260 mm
Torx®-profil	TX40
Materiale, klinge	Krom-vanadium-specialstål
Materiale, greb	2K-Haptoprene-skaft
Produkttype	Skruestrækkere

