

Garant**T-notsten med spændeskruer, Notbredde B / klemtykkelse S: 22/40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360024 22/40
GTIN	2050001853974
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylinderskruer med indvendig sekskant DIN912, styrkeklasse 12.9.

Gevind M: M20

Længde, spændeskruer: 55 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M20
Længde, spændeskruer	55 mm
Notbredde B	22 mm
Klemtykkelse S	40 mm
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Nulpunktsspændesystem-tilbehør

