

**Garant****T-notsten med spændeskruer, Notbredde B / klemtykkelse S: 18/50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360024 18/50
GTIN	2050001854018
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Cylinderskruer med indvendig sekskant DIN912, styrkeklasse 12.9. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M16
Længde, spændeskruer	60 mm
Notbredde B	18 mm
Klemtykkelse S	50 mm

Serie	ZeroClamp
Produkttype	Notsten