

Garant**T-notsten med spændeskruer, Notbredde B / klemtykkelse S: 22/50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360024 22/50
GTIN	2050001854025
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylinderskruer med indvendig sekskant DIN912, styrkeklasse 12.9.

Gevind M: M20

Længde, spændeskruer: 65 mm

Teknisk beskrivelse

Længde, spændeskruer	65 mm
Gevind M	M20
Notbredde B	22 mm
Klemtykkelse S	50 mm
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Nulpunktsspændesystem-tilbehør

