

HOLEX

Tung high performance-skruetvinge helt i stål med specialtrykhætte, Spændvidde: 600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861320 600
GTIN	4045197775115
Artikelklasse	82C

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne og fast bøjle i trukket blankstål (specialprofil), sejhærdede og el-galvaniserede. Glidebøjle i stål, sænksmedet, sejhærdet og el-galvaniseret. Slidstærk, letgående stål-spindel med trapezgevind. Lang levetid takket være varmebestandig specialtrykplade med sinterstålindlæg. Sejhærdet og bruneret spindel med forskydeligt T-greb.

Kan svinges op til 30°.

Anvendelse:

Til tunge og meget tunge opgaver ved fastspænding af emner i stålindustrien, smedeværksteder, lastbil- og maskinindustrien osv. Den bevægelige specialtrykhætte gør det muligt at spænde skrå emner. **Maks. spændetryk op til ca. 22000 N.**

Teknisk beskrivelse

Udladning	175 mm
Spændvidde	600 mm
Vægt	6,8 kg

Tværsnit, glideskinne	40×20 mm
Produkttype	Skruetvinge

Tilbehør

Trykplade Type GSV	861121 GSV
Trykplade Type GSP	861121 GSP