



Justerbar magnesiumskruetvinge, Spændvidde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860750 300
GTIN	4008158028743
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Glidbøjle og fast bøjle i **magnesium** (fremstillet med trykstøbning), **meget fast og ekstremt let**. Skinne i trukket blankstål, el-galvaniseret. Spændearm, bevægelig trykplade og låseknop i **glasfiberarmeret kunststof, brudsikre**. Fast bøjle med aftagelig kunststofhætte, derunder krydsprisme til at spænde runde dele med. Spændearm med selvlåsende kliksegment. Åbnes med udløsningsknop.

Anvendelse:

Til **hurtig** og nem **spænding med middelhøjt spændetryk**.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	20×5 mm
Vægt	0,38 kg
Udladning	80 mm
Spændvidde	300 mm
Produkttype	Skruetvinge

