



Justerbar magnesiumskruetvinge, Spændvidde: 400mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860750 400
GTIN	4008158028750
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Glidbøjle og fast bøjle i **magnesium** (fremstillet med trykstøbning), **meget fast og ekstremt let**. Skinne i trukket blankstål, el-galvaniseret. Spændearm, bevægelig trykplade og låseknop i **glasfiberarmeret kunststof, brudsikre**. Fast bøjle med aftagelig kunststofhætte, derunder krydsprisme til at spænde runde dele med. Spændearm med selvlåsende kliksegment. Åbnes med udløsningsknop.

Anvendelse:

Til **hurtig** og nem **spænding med middelhøjt spændetryk**.

Teknisk beskrivelse

Udladning	80 mm
Tværsnit, glideskinne	20×5 mm
Spændvidde	400 mm
Vægt	0,45 kg
Produkttype	Skruetvinge

