



High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/3Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 32/3L
GTIN	4056544199096
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229908 (T15; 3,1 Nm)
Holdegevind M	M16
Samlet længde $L_{i,alt}$	43 mm
Ø D_3	11 mm
Vendeplattestørrelse	12
passende vendeskærsplatter	XD.. 1205
Skær-Ø D_c	32 mm
Antal skær Z	3
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	2,5 mm
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for $a_{p,maks}$	10,3 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,67 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229908
--------------	--------