

AEG

Kap- og gerings sav, Type: PS254L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Kap- og gerings sav **med trækfunktion.**

- **Stor skærekapacitet op til 305×90 mm ved 90°.**
- **Integreret skærelinjelaser og LED-arbejdspladsbelysning til præcise snit.**
- **Finindstilling af geringsvinkel op til 50° med låsefunktion.**
- **Netkabel 3 m.**
- **Integreret støvudsugning opfanger 80 % af alle støvpartikler.**

Leveringsomfang:

Inklusive emneopspændingsanordning, udsugningsslange og afskærmning, savklinge med 48 tænder (savklinge-Ø / borings-Ø: 254 / 30 mm), værktøj til savsklingeskift.

Bemærk:

Passende rundsavsklinge finder du under nr. 078227ff.

Teknisk beskrivelse

Maks. hældningsvinkel, højre	-2 grader
Maks. geringsvinkel, venstre	50 grader
Vægt	19,5 kg

Maks. hældningsvinkel, venstre	47 grader
maks. omdrejningstal	4500 min ⁻¹
Producentbetegnelse	PS254L
Maks. geringsvinkel, højre	50 grader
Effektforbrug	2000 W
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sav

Tilbehør

HM-savklinge, Ø 254×30 mm Diameter / Antal tænder 254/ Z80	078227 254/Z80
Arbejdsbord til PS254L Type PSU1000	078240 PSU1000