

**Garant****CNMM 120408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMM 120408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SR

Skæredybde  $a_p$ : 2 - 10 mmTilspænding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,4 - 1,2 mm/o
Spånbryder	SR
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Skæredybde $a_p$	2 - 10 mm
Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,8 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning