

**Garant****SNMG 150612, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 251330 HB7010-1 |
| GTIN                | 4045197780126   |
| Artikelklasse       | 21G             |

**Beskrivelse**

SNMG 150612 HB7010-1 Hjørneradius: 1,2 mm  
Type: HB7010-1  
Spånbryder: SG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 375 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Tilspænding $f$                          | 0,25 - 0,8 mm/o |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig    |
| Spånbryder                               | SG              |
| Skæredybde $a_p$                         | 1,5 - 9 mm      |
| Primær anvendelse                        | P               |
| Hjørneradius                             | 1,2 mm          |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 100 - 375 m/min |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type                       | HB7010-1                      |
| Slet-/skrubbearbejdning    | Skrubbearbejdning             |
| Skæremateriale             | HM                            |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 150612                   |
| Antal skift/skær           | 8                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |