

**Garant****Gevindbakke Venstregevind, M-LH: M7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140620 M7
GTIN	4062406189389
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket forslidset form.

**1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: Venstre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1 mm

Udvendig Ø: 25 mm

Højde: 9 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	25 mm
Stigning	1 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Højde	9 mm
Gevindstørrelse	M7

Gevindtype	M-LH
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	Venstre
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		