

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Type CØ 50 mm Skaft-Ø 6 mm, BB-ZS, Korn: 80**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573547 80
GTIN	54046719316323
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en **usædvanligt lang levetid**.

Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Den **radiale** Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).

Spændedorn (**skaft-Ø 6 mm**) **støbt sammen** med segmenter.

Med bøjede børster (type C) til **bearbejdning af profilerede overflader**.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.

Anvendelse på ligeslibere eller fleksible aksler uden yderligere tilbehør.

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	50 mm
Børstebredde	10 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹

Korn	80
Farve	gul
Skaft-Ø D _s	6 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	BB-ZS
Producentbetegnelse	BB-ZS
Produkttype	Renseskive