

**KÄRCHER****Våd- og tørstøvsuger, Producentbetegnelse: NT27ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Artikelklasse	07C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Effektive universal-**våd og tørstøvsugere** med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. **Automatisk slukning**, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.

- **Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.**
- **Det automatiske filterrengøringsystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.**
- **Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.**
- **Mobiluniversalstøvsuger.**
- **Med beholder i rustfrit stål og patronfilter.**
- **Robust 27-liter-beholder med bumper og styrehjul.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive støvsugerslange med manifold, metalrør 2×0,5 m, gulv- og fugedyse, fladfolde- eller papirfilter.

**Bemærk:**

Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

**Teknisk beskrivelse**

Støvklasse – støvsuger	L
Indvendig tilslutningsdiameter	35 mm
Højde	540 mm
Længde	420 mm
Effektforbrug	1380 W
Kabellængde	7,5 m
Vægt	8,2 kg
Vakuum	200 mbar
Bredde	420 mm
Arbejdsstøj	72 dB(A)
Producentbetegnelse	NT 27/1 Me Adv *EU
Antal turbiner	1
Beholdervolumen	27 l
Sugeslangelængde	2,5 m
Luftvolumenstrøm	67 l/s
Filtersystem	Patronfilter
Bemærk	Beholder i rustfrit stål, yderst mobil
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

## Tilbehør

Filterposesæt 5 dele Passer til støvsugertype NT27	072808 NT27
Gummiskrårørsdyse Indvendig tilslutningsdiameter DN35	078527 DN35
Patronfilter Passer til støvsugertype NT27	072807 NT27
Adapterstykke, Ø 40-35 mm Indvendig tilslutningsdiameter DN35	078538 DN35
Radiator mundstykke, smal, 13 mm Indvendig tilslutningsdiameter DN35	078528 DN35