

Garant**Borestangholder slidset Form E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319276 10
GTIN	4045197782441
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Omslutning af borestangen, dermed dæmpes svingninger og forhindres vibrationer.**
- **Mulighed for intern og ekstern køling.**

Mulighed for gennemstikning af borestangen i skaftet ved str. 10 – 20.

Bemærk:

Reservedelene nr. 319287 - 9288 finder du i reservedelslisten.

Teknisk beskrivelse

d_8	45 mm
l_6	90 mm
Boring d_2 (H7)	10 mm
l_7	95 mm
Gevind M	M22×1,5
l_8	50 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 40
Farvekode VDI-skaft	VDI 40

Produkttype

VDI-borestangsholder