

Garant**Borestangholder slidset Form E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319276 25
GTIN	4045197782489
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Omslutning af borestangen, dermed dæmpes svingninger og forhindres vibrationer.**
- **Mulighed for intern og ekstern køling.**

Mulighed for gennemstikning af borestangen i skaftet ved str. 10 – 20.

Bemærk:

Reservedelene nr. 319287 - 9288 finder du i reservedelslisten.

Teknisk beskrivelse

l_7	100 mm
l_6	108 mm
Boring d_2 (H7)	25 mm
d_8	55 mm
Gevind M	M22×1,5
l_8	63 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 40
Farvekode VDI-skaft	VDI 40

Produkttype

VDI-borestangsholder