

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	125 mm
ISO-kode holder	PCKNR/L 2020K09
Plattestørrelse	9 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Knæledsskrue	259018 6
Knæled	259015 9
Underlægsplade	259031 27
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Fjedersæt	259044 5
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæled Type 9	259015 9
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Underlagsplatte Type 27	259031 27