

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	PCKNR/L 3232P19
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Fjedersæt	259044 7
Hovedlængde L ₁	40 mm
Plattestørrelse	19 mm
Knæledsskrue	259018 13
Skaftstørrelse	32 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Fjederstiftsæt	259047 5
Underlægsplade	259031 36
Samlet længde L	170 mm
Knæled	259015 13
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 13	259018 13
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Knæled Type 13	259015 13
Underlagsplatte Type 36	259031 36