

Weidmüller **Kabelsaks, med 2K-greb VDE-isoleret, Hel længde: 225mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	730250 225
GTIN	4008190181970
Artikelklasse	73H

Beskrivelse**Udførelse:**

Greb med **isolering op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Hoved med seglformede skær, ben i stålør med kunststofgreb. Skærer nemt og rent uden at mase.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet.

Teknisk beskrivelse

Skæreydelse	70 mm ²
Skæreydelse op til Ø	12 mm
Hel længde	225 mm
Producentbetegnelse	KT12
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Kunststofovertræk
Aktivering	mekanisk, enhånds
Materiale	Specialværktøjsstål, sænksmedet
Overflade	blank
med returfeder	nej

Produkttype

Saks