



## Topnøglesortiment 1/2"-firkant 21 dele



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	638166
GTIN	4018754260836
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Anvendelse:**

Til skruer/møtrikker gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M20 samt til tændrør.

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

**Leveringsomfang:**

Toppe, sekskantede: 15 stk. nr. 642200 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Toppe til tændrør: 1 stk. nr. 642450 str. 16

T-greb: 1 stk. nr. 641300

Forlængere: 2 stk. nr. 641000 i str. 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641600

Skralde: 1 stk. nr. 640100

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Længde: 454 mm

Bredde: 253 mm

Højde: 64 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-30 mm

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Antal dele	21
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-30 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	454 mm
Bredde	253 mm
Højde	64 mm